


タックウェルダー取扱方法

TW-05PN TW-05P の使用方法




平面の補修は
TWP-01N-0.6
を使用します。




曲面の補修は
TWP-02N-0.6
を使用します。



平面を長く補修する場合は
TWP-03N-0.6
を使用します。



ハンダコテとして使用する
場合、TW-05K、又は
TW-05K2を使用します。



TW-05P及びTW-05PN
を使用した後は、TW-05J
にて平面にします。



穴を埋める場合は
TW-05JG
とロッドを使用します。

特長

- ◇フル充電時間：3～3.5時間
- ◇連続使用時間：45～90分
- ◇指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能
- ◇リチウムイオン電池(2400mAh)使用
- ◇立ち上がりはわずか10秒
- ◇通電中は前側のLEDライトが点灯

仕様

- ◇本体の長さ：161ミリ
重量：85g
- ◇充電中は後ろ側の赤LEDが点灯し、満充電後は緑LEDに変わります。
- ◇充電方法：付属のマイクロUSBケーブルにて(ACアダプターは付属しませんので、お手持ちの1A～2Aのスマホの充電器等を)ご使用下さい。
- ◇充電池：3.7V/2400mAh
- ◇最大温度(50W)：600℃