



プーラー用チップ対応表




ミラクルプーラー用チップ




型式：MPT-01
スターミラクルプーラー用の純正チップです。
取付口 M12 ピッチ 1.75 のメスです。
全長：41.5 ミリ

定価オープン
¥5,360

スター社製ミラクルペットは上記のチップで使用可能です。



プーラー用チップ エイワ用 互換用



型式：ET-73
全長 73 ミリ
M10 ピッチ 1.5
純正品：QB-1
カタログ Vol.6-4
17P 参照

定価オープン
¥7,500

エイワ社製クイックプーラーは上記のチップで使用可能です。

・T型クイックプーラーエア式 (QP-TA)



T型ダイヤビット(エア式)
QP-DBTA

エイワコンデンサースタット用チップ



型式：ET-52
全長 52 ミリ
12 バイ
取付口は
M8×1.25 メス

定価オープン
¥7,000

エイワ社製クイックプーラーは上記のチップで使用可能です。

プーラー用チップ対応表

マルチプーラー用チップ 5 本入




型式: WPT01×5
WMP-02 に標準装備のチップです。
定価オープン ¥6,600

M8 ピッチ 1.25
全長: 54 ミリ
ネジ部: 19 ミリ
P032

単品
型式: WPT-01
¥1,700

プーラー用チップロング 5 本入



型式: WPT03×5
M8 ピッチ 1.25 のプーラーであればどのメーカーのプーラーでも合います。
定価オープン ¥8,200

全長: 72 ミリ
ネジ部: 22 ミリ
P037

単品
型式: WPT-03
¥2,200

上記チップは下記のプーラー全てに適合致します。WPT-01 と WPT-03 は長さが違うだけですのでどちらを選ばれても使用できます。WMP-02 は PT-01 をおすすめ致します。

マルチプーラー 絞り付き




型式: WMP-02
付属のプレートにアースクリップを挟むだけで、ハンマーの脇にあるアースシャフトが溶着部のすぐ隣になるのでアースの準備は不要でしかもつきがよくなります。(チップは WPT-01 を使用)

コードの長さ: 1.1m
P002

**定価 ¥79,800
特価 ¥43,800**


ハンドプーラー



型式: WSP-H
ハンマー部がジェラルミンでできている超軽量プーラーです。取付口 10 パイのメスのスタッドであれば全て取付けできます。

P027

**定価 ¥49,800
特価 ¥36,800**



② WP-383
③ WP-413
④ WP-420


ワンダープーラー クイックプル WP-7
WONDER PULLER Quick-Pull



引き出し作業の効率アップに!!



ダイセットミニプーラー WP-DPM
デンゲン



三幸パンチ



溶接と同時に引き出し作業ができるスライディングハンマーセット。絞りチップも付属し、引き出しと絞りが1台でできる。ハンマーは脱着式。サイドライン用ラインキットもある。

三幸スラッシャー (TEL0973-24-3308)

フォーブラⅡ



溶接と同時に引き出し作業ができるパネル修正ツール。手持ちのスタッド溶植機に取り付けて使用できる。

システムフォー (TEL059-357-0518)

BSプーラー「大」・BSプーラーミニ「ストレート型」「ピストル型」



ワッシャ交換を必要とせず連続引き出しができる溶植タイプのスライドハンマー。BSプーラー「大」は全長460mm、重さ2,000g、電極前後に2ヵ所。BSプーラーミニ「ストレート型」は、全長310mm、重さ1,500g、ワッシャ溶植・シボリ機能付き。同「ピストル型」は全長290mm、重さ1,396g、シボリ機能付き。

ビッグ (TEL072-433-1212)

サクセスプーラー



電極の接続位置が選択できるスタッドプーラー。同製品は2ヵ所で電極を接続できるように設計しており、幅広いスタッド溶植機に対応する。全長287mm、重量860gと小型・軽量で使いやすく、絞り用チップも付いている。

ライズ・ワン (TEL072-254-2073)

プーラー用チップ対応表

ハンディプルーラ用チップ円錐タイプ

M6 ピッチ1
全長 38ミリ



P055 P057

型式:TP02×5

ハンディプルーラの
長持ちチップです。
TP01×5は廃番
です。

定価オープン
¥8,800

単品
型式:TP-02
¥2,000

ハンディプルーラ用チップ

M6 ピッチ1
全長 38ミリ



P055 P057

廃番

型式:TP01×5

ハンディプルーラの
長持ちチップです。

定価オープン
¥8,800

単品
型式:TP-02
¥2,000

これらの商品は現在廃番です。

ハンディプルーラ（テックプーラー）は上記どちらでも使用可能です。

ハンディプルーラ



P026

型式:SUS-17H

テコの原理で引くの
でラクラク引き出し
ができます。チップ
はTP-01を使用
します。

定価¥60,000
特価¥32,800

デンゲン用プーラーチップ5本入



V378

型式:WPT12×5

全長:80ミリ
10パイ

取付固定部:20ミリ
8パイ

ダイセットプーラー
WP-DP-1及び
当社WMP-32用で
す。

定価オープン
¥6,600

サイド2か所をイモネジで固定するタイプは下記のプーラーで使用可能です

ダイセット プーラー WP-DP-1



溶植と同時に引き出し作業ができる。
上下左右に角度調整でき、さまざまな
パネル位置に対応する。後方重心設計
とフロント電極により、優れた balan
スを発揮する。

デンゲン (TEL06-6474-1081)

スライド式ハンドプーラー



P023

型式:WMP-32

点引きプーラーの廉価
版です。チップはサイ
ドのイモネジで2ヶ所
で固定です。交換チッ
プはWPT-12を使用
します。

定価オープン
¥12,000